

ALPHATEC™

Rukavice vyrobené Ansell Grip Technology™, umožňují manipulaci s mokřými a klzkými předměty při menší potřebné síle úchopu, chemicky odolné jako rukavice Sol-Vex

Ansell Grip Technology made gloves, better grip under wet and oily conditions, chemical resistance is like Sol-Vex gloves

objednáací č.	velikost
A58-530/070	7"
A58-530/080	8"
A58-530/090	9"
A58-535/100	10"
code No.	size



4121

SCORPIO®

Neoprénová rukavice s elastickou pletenou podšívkou beze švů v pracovní oblasti. Vysoká flexibilita, výborný úchopové vlastnosti

Neoprene coated gloves, liner with no seams in working area. Good flexibility and excellent grip.

objednáací č.	velikost
A08-352/080	8"
A08-352/090	9"
A08-352/100	10"
A08-354/080	8"
A08-354/090	9"
A08-354/100	10"
code No.	size



3121

AKL

BARRIER®

Svařené speciální technologii z 5ti vrstvé chemicky odolné fólie, podšívka z netkaného materiálu, odolnost proti širokému spektru chemikálií a rozpouštědel, ergonomické tvarování, při současném mechanickém riziku je doporučeno chránit fóliové rukavice převlekem, např. nitrilovými, PVC nebo latexovými rukavicemi

Tightly sealed 5-layer film of chemically resistant foils, unwoven liner, wide spectrum chemicals and solvents resistance, ergonomic design, in case of mechanical risks Barriers should be covered by nitril, PVC or latex gloves

objednáací č.	velikost
A02-100/060	6"
A02-100/070	7"
A02-100/080	8"
A02-100/090	9"
A02-100/100	10"
A02-100/110	11"
code No.	size



0010 ABC


SNORKEL®

Šitý česaný bavlněný úplet máčený v PVC, hrubý povrch, vysoká odolnost proti otěru, délka 26–45 cm, elastické i za nízkých teplot

Sewn cotton jersey liner dipped in PVC, rough finish, high abrasion resistance, length 26–45 cm, elastic even at low temperatures

objednáací č.	velikost
A04-412/090	9" 305 mm
A04-412/100	10" 305 mm
A04-414/090	9" 355 mm
A04-414/100	10" 355 mm
A04-418/100	10" 455 mm
code No.	size



3121

AKL





PVA®

Šitý dvojvrstvený bavlněný úplet máčený v PVA, délka 35,5 cm, barva červená, vysoká odolnost proti rozpouštědlům, nesmí se používat při práci s vodou nebo vodními roztoky

Sewn double-layer cotton liner dipped in PVA, length 35.5 cm, red colour, high solvents resistance, not to be used in water or waterbased solutions

objednáací č.	velikost
A15-554/090	10"
code No.	size



objednáací č.	velikost
A09-022/100	10"
code No.	size



Neox™ 09-022

Prošíváný bavlněný úplet máčený v neoprenu, délka 30,5 cm, vhodné pro nízké i vysoké teploty (-25 °C až +180 °C)

Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, length 30.5 cm, for both low and high temperatures (-25 °C to +180 °C)

Neox™

Prošíváný bavlněný úplet máčený v neoprenu, délka 30,5–78,5 cm

Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, length 30.5–78.5 cm

objednáací č.	velikost
A09-922/100	10" 305 mm
A09-924/100	10" 355 mm
A09-928/100	10" 455 mm
A09-430/100	10" 785 mm
code No.	size



Therma-Prene™

Dvojvrstvý bavlněný úplet máčený v neoprenu, vnitřní vrstvu podšívky lze vysunout a vyprat, délka 46 a 66 cm, ochrana proti krátkodobému kontaktu s povrchy do 180 °C, vysoká odolnost proti smáčedlům a olejům

Sewn cotton double liner dipped in neoprene, pull out inner liner for better launderability, length 46 and 66 cm, protection against intermittent contact with hot surfaces up to 180 °C, resistant to detergents and oils

objednáací č.	velikost
A19-024/100	460 mm
A19-026/100	660 mm
code No.	size



2223 AKL 44xx4x 221


NEOTOUCH®

Nepudrované jednorázové neoprénové rukavice

Disposable neoprene gloves, powder free

objednáací č.	velikost
A25-101/070	7" 24 cm
A25-101/080	8" 24 cm
A25-101/090	9" 24 cm
A25-101/100	10" 24 cm
A25-201/070	7" 29 cm
A25-201/080	8" 29 cm
A25-201/090	9" 29 cm
A25-201/100	10" 29 cm
code No.	size


Sol-Vex®

Nitril 0,425 mm, délka 38 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva zelená

Nitril 0.425 mm, length 38 cm, flock-lined, embossed grip, green colour

objednáací č.	velikost
A37-695/070	7"
A37-695/080	8"
A37-695/090	9"
A37-695/100	10"
A37-695/110	11"
code No.	size



4101 AJL


Sol-Vex® Premium

Premium nitril 0,425 mm, délka 38 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva červená, těsnost každé rukavice individuálně testována

Premium nitril 0.425 mm, length 38 cm, flock-lined, embossed grip, red colour, every glove individually air-pressure tested

objednáací č.	velikost
A37-900/070	7"
A37-900/080	8"
A37-900/090	9"
A37-900/100	10"
A37-900/110	11"
code No.	size



4102 AKL



Sol-Vex®

Nitril 0,56 mm, délka 45,5 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva zelená

Nitril 0.56 mm, length 45.5 cm, flock-lined, embossed grip, green colour

objednací č.	velikost
A37-185/070	7"
A37-185/080	8"
A37-185/090	9"
A37-185/100	10"
A37-185/110	11"
code No.	size



Sol-Vex®

Nitril 0,38 mm, délka 33 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů

Nitril 0.38 mm, length 33 cm, flock-lined, embossed grip

objednací č.	velikost
A37-500+/070	7" ●
A37-500+/080	8" ●
A37-500+/090	9" ●
A37-500+/100	10" ●
A37-500+/110	11" ●
A37-676/060	6" ●
A37-676/070	7" ●
A37-676/080	8" ●
A37-676/090	9" ●
A37-676/100	10" ●
A37-676/110	11" ●
code No.	size



Sol-Knit™

Šitý bavlněný úplet celomáčený v nitrilu, drsný povrch, délka 31 a 35 cm, barva zelená

Sewn cotton interlock liner dipped in nitril, rough finish, length 31 and 35 cm, green colour

objednací č.	velikost
A39-122/070	7" 310 mm
A39-122/080	8" 310 mm
A39-122/090	9" 310 mm
A39-122/100	10" 310 mm
A39-124/070	7" 350 mm
A39-124/080	8" 350 mm
A39-124/090	9" 350 mm
A39-124/100	10" 350 mm
code No.	size



Greenfit™ Plus

100 % nitril 0,3 mm, délka 30 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva zelená, snížené riziko alergických reakcí

100 % nitril 0.3 mm, length 30 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, reduced risk of allergic reaction

objednací č.	velikost
A79-300/070	7"
A79-300/080	8"
A79-300/090	9"
A79-300/100	10"
code No.	size



VIRTEX™

Nitrilové rukavice se speciální vnitřní vrstvou využívající technologii Aquadri (TM) zajišťující vynikající komfort a pohltivost vlhkosti - až 4 násobně oproti standardnímu řešení.

Nitrile gloves with Aquadri(TM) inside layer with excellent moisture absorption - up to 4 time more than standard gloves.

objednací č.	velikost
A79-700/070	7"
A79-700/080	8"
A79-700/090	9"
A79-700/100	10"
code No.	size



2000



Neotop®

Neopren 0,75 mm, délka 30 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva černá

Neoprene 0.75 mm, length 30 cm, flock-lined, embossed grip, black colour

objednací č.	velikost
A29-500/080	7.5" - 8"
A29-500/090	8.5" - 9"
A29-500/100	9.5" - 10"
A29-500/110	10.5" - 11"
code No.	size



3121 AKL



Hy-Care™

Šitý bavlněný úplet celomáčený v přírodním latexu, délka 30 cm, hladký povrch, barva bleděmodrá

Sewn cotton interlock fully dipped in natural latex, length 30 cm, smooth finish, light blue colour

objednací č.	velikost
A62-200/070	7"
A62-200/080	8"
A62-200/090	9"
A62-200/100	10"
A62-200/110	11"
code No.	size



4121

x1 xxxx

Bi-Colour™

Přírodní latex máčený v neoprenu, celková síla 0,68 mm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, délka 32,3 cm, barva zeleno-žlutá

Natural latex dipped in neoprene, 0.68 mm, flocklined, embossed grip, length 32.3 cm, green-yellow colour

objednací č.	velikost
A87-900/070	6.5" - 7"
A87-900/080	7.5" - 8"
A87-900/090	8.5" - 9"
A87-900/100	9.5" - 10"
A87-900/110	10.5" - 11"
code No.	size



x120 AKL



Extra™

100% přírodní latex bez plnidel, 0,75 mm, délka 32 cm, chlorované, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva oranžová

100% natural latex with no fillers, 0.75 mm, length 32 cm, chlorinated, flocklined, embossed grip, orange colour

objednací č.	velikost
A87-955/070	6.5" - 7"
A87-955/080	7.5" - 8"
A87-955/090	8.5" - 9"
A87-955/100	9.5" - 10"
A87-955/110	10.5" - 11"
code No.	size



Duzmor® Plus

100% přírodní latex, 0,43 mm, délka 30,5 cm, oboustranně chlorované

100% natural latex, 0.43 mm, length 30.5 cm, chlorinated inside and out

objednací č.	velikost
A87-600/070	6.5" - 7"
A87-600/080	7.5" - 8"
A87-600/090	8.5" - 9"
A87-600/100	9.5" - 10"
code No.	size



Universal™ Plus

Přírodní latex, 0,4 mm, velurová úprava uvnitř, chlorované, reliéfní povrch dlaně, délka 30,5 cm, barva žlutá

Natural latex, 0.4 mm, flocklined, chlorinated, embossed grip, length 30.5 cm, yellow colour

objednací č.	velikost
A87-650/070	6.5" - 7"
A87-650/080	7.5" - 8"
A87-650/090	8.5" - 9"
A87-650/100	9.5" - 10"
code No.	size



ECONOHANDS® Plus

Přírodní latex, 0,35 mm, velurová úprava uvnitř, délka 30,5 cm, barva žlutá, vhodné pro domácnost

Natural latex, 0.35 mm, flocklined, length 30.5 cm, yellow colour, suitable for household

objednací č.	velikost
A87-190/070	6.5" - 7"
A87-190/080	7.5" - 8"
A87-190/090	8.5" - 9"
A87-190/100	9.5" - 10"
code No.	size





Dura-Touch®

Vinyl, 0,12 mm, délka 235 mm, pudrované, jednorázové

Disposable vinyl gloves, pre-powdered, 0.12 mm, length 235 mm

objednáací č.	velikost
A34-500/065	6.5" - 7"
A34-500/075	7.5" - 8"
A34-500/085	8.5" - 9"
A34-500/095	9.5" - 10"
code No.	size



Conform® +

Přírodní latex, 0,12 mm, délka 24 cm, nepropustné pro kapaliny, oboustranné, pudrované, jednorázové

Natural latex, 0.12 mm, length 24 cm, liquidproof, ambidextrous, pre-powdered, disposable

objednáací č.	velikost
A69-140/065	5" - 6.5"
A69-140/085	7" - 8.5"
A69-140/105	9" - 10.5"
code No.	size



Conform® +

Přírodní latex, 0,12 mm, délka 24 cm, nepropustné pro kapaliny, oboustranné, nepudrované, jednorázové

Natural latex, 0.12 mm, length 24 cm, liquidproof, ambidextrous, powder free, disposable



objednáací č.	velikost
A69-150/065	5" - 6.5"
A69-150/085	7" - 8.5"
A69-150/105	9" - 10.5"
code No.	size

Touch N Tuff®

100% nitril bez příměsí, 0,10 mm, délka 24 cm, rolovaný okraj, jednorázové, barva zelená, A92-500 pudrované, A92-600 nepudrované

100% nitril, no admixtures, 0.10 mm, length 24 cm, rolled cuff, disposable, green colour, A92-500 powdered, A92-500 powder free

objednací č.	velikost
A92-500/070	6.5" - 7"
A92-500/080	7.5" - 8"
A92-500/090	8.5" - 9"
A92-500/100	9.5" - 10"
A92-600/070	6.5" - 7"
A92-600/080	7.5" - 8"
A92-600/090	8.5" - 9"
A92-600/100	9.5" - 10"
code No.	size



Touch TNT Blue®

100% nitril bez příměsí, 0,12 mm, délka 24 cm, rolovaný okraj, nepudrované, jednorázové, barva modrá

100% nitril, no admixtures, 0.12 mm, length 24 cm, rolled cuff, powder free, disposable, blue colour

objednací č.	velikost
A92-670/070	7"
A92-670/080	8"
A92-670/090	9"
A92-670/100	10"
code No.	size



pro Food®

Polyethylenová fólie, síla 0,02 mm, nepudrovaná, délka 270-300 mm, barva modrá, jednorázové

Polyethylene foil, 0.02 mm, powder free, length 270-300 cm, blue colour, disposable

objednáací č.	velikost
A35-405/085	7" - 8.5"
A35-405/105	9" - 10.5"
code No.	size




Nitrilite®

Nitril, 0,10 mm, délka 30,5 cm, obouruké, nepudrované, zdrsňené konce prstů, rolovaný okraj, ISO 9002, jednorázové, baleno po 100 kusech ve fólii

Nitril, 0.10 mm, length 30.5 cm, ambidextrous, powder free, rough finish of finger tips, rolled cuff, ISO 9002, disposable, 100 pieces packed in plastic bags

objednáací č.	velikos
A93-401/060	6"
A93-401/070	7"
A93-401/080	8"
A93-401/090	9"
A93-401/100	10"
code No.	size



	NITRIL/NITRILE			NEOPREN/NEOPRENE			PVA/PVA			PVC/PVC			KAUČUK/RUBBER			LLDPE/LLDPE		
	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate
Kyselina octová 100% Acetic Acid, Glacial	G 1	69 min	-	E 1	>6 hr	-	NR 3	-	-	NR 3	-	-	E 1	1.8 hr	-	5	150	-
Aceton Acetone	NR 3	-	-	G 2	10 min	F	P 3	-	-	NR 3	-	-	E 2	10 min	F	4	>480	E
Kyselina akrylová Acrylic Acid	G 2	2 hr	-	F 2	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	E 2	1.3 hr	-	N.A.	N.A.	N.A.
Akrylonitril Acrylonitrile	NA			NA			NA			NA			NA			E	>480	E
Čpavek 30% Ammonium Hydroxide, 30%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	E	30	-
Benzen Benzene, Benzol	P 3	-	-	NR 3	-	-	E 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	4	>480	E
Butanol Butyl Alcohol	E 1	ND	E	E 1	210 min	VG	F 2	1.2 hr	G	G 1	3hr	VG	E 2	20 min	VG	4	>480	E
Sírouhlík Carbon Disulphide	G 2	30 min	F	NR 3	-	-	E 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	4	>480	E
Tetrachlor metan Carbon Tetrachloride	G 1	2.5 hr	G	NR 3	-	-	E 1	ND	E	F 2	25 min	F	NR 3	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Chloroform Chloroform	NR 3	-	-	NR 3	-	-	E 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	E	20	G
Kyselina chromová 50% Chromic Acid, 50%	F 2	4 hr	-	NR 3	-	-	NR 3	-	-	G 1	ND	-	NR 3	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Etanol Ethyl Alcohol	E 1	4 hr	VG	E 1	113 min	VG	NR 3	-	-	G 1	1 hr	VG	E 2	37 min	VG	4	>480	E
Étylen glykol Ethylene Glycol	E 1	ND	E	E 1	ND	E	F 2	2 hr	VG	E 1	ND	E	E 1	ND	E	4	>480	E
Formaldehyd Formaldehyde	E 1	ND	E	E 1	2 hr	VG	P 3	-	-	E 1	1.3 hr	VG	E 2	10 min	G	N.A.	N.A.	N.A.
Freon® TF Freon® TF	E 1	ND	E	E 1	2 hr	VG	G 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Hexan Hexane	E 1	ND	E	E 1	40 min	F	G 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Kyselina chlorovodíková 10% Hydrochloric Acid, 10%	E 1	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	E 1	ND	-	E 1	ND	-	N.A.	N.A.	N.A.
Kyselina chlorovodíková 38% Hydrochloric Acid, 38%	NA			NA			NR 3	-	-	NA			NA			4	>480	-
Kyselina chlorovodíková, Konz. Hydrochloric Acid, Cons	E 1	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	E 1	> 5 hr	-	E 1	4.8 hr	-	N.A.	N.A.	N.A.
Kyselina chlorovodíková 48% Hydrofluoric Acid, 48%	E 2	2 hr	-	E 2	5 min	-	NR 3	-	-	G 2	40 min	-	E 1	3.1 hr	-	4	>480	E
Peroxid vodíku 30% Hydrogen Peroxide, 30%	E 1	ND	-	E 2	ND	-	NR 3	-	-	E 1	ND	-	E 1	ND	-	N.A.	N.A.	N.A.
Iso oktan Iso-Octane	E 1	6 hr	E	E 1	230 min	G	E 1	ND	E	P 3	-	-	NR 3	-	-	4	>480	E
Iso propanol Isopropyl Alcohol	E 1	ND	E	E 2	<10 min	VG	NR 3	-	-	G 1	2.5 hr	E	E 2	20 min	VG	4	>480	E
Petrolej Kerosene	E 1	ND	E	E 2	170 min	P	G 1	ND	E	F 2	>6 hr	E	NR 3	-	-	4	>480	E
Metanol Methyl Alcohol	E 2	11 min	F	E 2	66 min	G	NR 3	-	-	G 1	45 min	G	E 2	20 min	VG	E	>480	E
Metyl etyl keton Methyl Ethyl Ketone, MEK	NR 3	-	-	P 3	-	-	F 2	1.5 hr	VG	NR 3	-	-	F 2	5 min	F	4	>480	E
Metyl metakrylát Methyl Methacrylate	P 3	-	-	NR 3	-	-	G 1	ND	E	NR 3	-	-	P 3	-	-	4	>480	E
Kyselina dusičná 10% Nitric Acid, 10%	E 1	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	G 1	ND	-	G 1	ND	-	4	>480	-
Kyselina dusičná 70% Nitric Acid, 70%	NR 3	-	-	G 1	ND	-	NR 3	-	-	F 2	5.7 hr	-	NR 3	-	-	E	>480	-

	NITRIL/NITRILE			NEOPREN/NEOPRENE			PVA/PVA			PVC/PVC			KAUČUK/RUBBER			LLDPE/LLDPE		
	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate	Hodnocení degradace Degradation Rating	Permeace-doba průniku Permeation Breakthrough	Rychlost permeace Permeation Rate
N-metyl-2-pyrrolidon N-Methyl-2-Pyrrolidone, NMP	NR 3	-	-	NR 3	-	-	NR 3	-	-	NR 3	-	-	E 1	1.25 hr	VG	4	>480	E
Perchloretylen Perchloroethylene	G 1	5 hr	VG	NR 3	-	-	E 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Kyselina fosforečná konc. Phosphoric Acid, Conc	E 1	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	G 1	ND	-	F 2	ND	-	N.A.	N.A.	N.A.
Hydroxid draselný 50% Potassium Hydroxide, KOH, 50%	E 1	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	E 1	ND	-	E 1	ND	-	N.A.	N.A.	N.A.
Propanol Propyl Acetate	F 2	20 min	G	P 3	-	-	G 1	2 hr	VG	NR 3	-	-	P 3	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Hydroxid sodný 50% Sodium Hydroxide, NaOH, 50%	E 1	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	G 1	ND	-	E 1	ND	-	4	>480	-
Kyselina sírová 47% Sulphuric 47% battery acid	E 2	ND	-	E 1	ND	-	NR 3	-	-	G 1	ND	-	E 1	ND	-	N.A.	N.A.	N.A.
Kyselina sírová 95% Sulphuric Acid, 95%	NR 3	-	-	F 2	105 min	-	NR 3	-	-	G 2	3.6 hr	-	NR 3	-	-	4	>480	-
Toluen di-isokyanát Toluene Di-Isocyanate, TDI	NR 3	-	-	NR 3	-	-	G 1	ND	E	P 3	-	-	G 2	7 min	G	4	>480	E
Toluen Toluene, Toluol	F 2	10 min	F	NR 3	-	-	G 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	4	>480	E
Trichloretylen Trichloroethylene, TCE	NR 3	-	-	NR 3	-	-	E 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	4	>480	E
Trietanolamin Triethanolamine, 85%, TEA	E 1	ND	E	E 2	<10 min	G	G 1	ND	E	E 1	ND	E	G 1	ND	E	N.A.	N.A.	N.A.
Xylen Xylene, Xylol	G 2	1.2 hr	F	NR 3	-	-	E 1	ND	E	NR 3	-	-	NR 3	-	-	4	>480	E

Key to Degradation Ratings - Klíč k hodnocení degradace

E	výborný, kapalina má nepatrné degradační účinky	Excellent: fluid has very little degrading effect
G	dobrý, malé degradační účinky	Good: fluid has minor degrading effect
F	použitelný, střední degradační účinky	Fair: fluid has moderate degrading effect
P	špatný, významné degradační účinky	Poor: fluid pronounced degrading effect
NR	nepoužitelný, nevhodný, materiál není doporučen	Fluid: is not recommended with this material
NA	není k dispozici	Not available

Key to Permeation Rate

ND	neznatelný	None Detected during a six hour test (equivalent Excellent)
E	vynikající	0 to 1/2 drop Excellent; permeation rate of less than 0.9 g/cm ² /min
VG	velmi dobrý	1 to 5 drops Very Good; permeation rate less than 9.0 g/cm ² /min
G	dobrý	6 to 50 drops Good; permeation rate of less than 90 g/cm ² /min
F	příjemný	51 to 500 drops Fair; permeation rate of less than 900 g/cm ² /min
P	špatný	501 to 5000 drops Poor; permeation rate of less than 9000 g/cm ² /min
NR	nedoporučuje se	5001 drops, plus Not recommended; permeation rate greater than 9000 g/cm ² /min
NA	není k dispozici	Not available

Zdroj/Source:

Ansell Occupational Healthcare
Wijngaardveld 34c, 9300 Aalst, Belgium
Tel. +32 (0) 53 71 05 05; Fax 032 (0) 53 71 13 42;
Fax Customer Serv. +32 (0) 53 71 01 81
Brunel Drive, Newark Industrial Estate, Newark,
Nottinghamshire NG24 2EG, England, UK
Tel. +44 (0) 1636 605 361; Fax +44 (0) 1636 612 845
<http://www.ansell.be> e-mail: info@ansell.com.au

Piktogramy/pictograms:

Mechanická rizika/Mechanical hazards a - odolnost proti oděru/abrasion resistance b - odolnost proti prořiznutí/cut resistance c - odolnost proti trhání/tear resistance d - odolnost proti propichu/puncture resistance	
Tepelná rizika/Thermal risks	
Chemická rizika/Chemical risks	
Riziko nákazy mikroorganismy/Micro-organism hazards	
Vhodné pro styk s potravinami/Suitable for contact with food	
Dielektrické izolační rukavice/Dielectric insulation gloves	
Riziko prořiznutí padajícím ostrým/Impact cut risks	